

Resistencia intermedia

Carga de 75 lb [34kg]

Material máx. del cajón (MuV+): 5/8" [16mm]

Material máx. del cajón (MuV+34): 3/4" [19mm]



Guías deslizantes para cajones empotrados con cierre suave MuV+ y MuV+34

- Cerrojo pivotante rediseñado que aumenta la amortiguación acústica para un cierre más silencioso
- Módulo actualizado de cierre suave que permite ajustar la fuerza de tracción para mantener el buen funcionamiento
- Tres nuevas palancas de liberación que permiten hacer ajustes en los cajones instalados
- Orificios de montaje en la parte inferior para montajes en superficies planas

Usos

- Muebles de madera hogareños y comerciales
- Cajones que requieren guías deslizantes ocultas o con cierre suave

Especificaciones

Modelo: Guía deslizante para cajones empotrados con cierre suave de extensión completa MuV+

Guía deslizante para cajones empotrados con cierre suave de extensión completa MuV+34

Grosor del material del cajón: MuV+: 1/2" a 5/8" [13mm a 16mm], MuV+34: 5/8" a 3/4" [16mm a 19mm]

Módulo: Cierre suave

Montaje: Empotrado

Desconexión: Palanca de liberación

Patrón de orificio: 32mm

Montaje de marco frontal: Sí

Tipo: Rodamiento de rodillos

Recorrido: Toda la extensión 14" [35cm]-22" [56cm], Extensión parcial 9" [23cm]-12" [30cm]

Acabado: Zinc

Longitud: 9", 10", 12", 14", 15", 16", 18", 20", 21", 22" [23cm, 25cm, 30cm, 35cm, 38cm, 41cm, 46cm, 51cm, 53cm, 56cm]

Altura: 1.87" [47.6mm]

Palancas de liberación: MUV1D-RL: Ajuste de altura hacia arriba/abajo. 60 pares por caja

MUV2D-RL: Ajuste de altura hacia arriba/abajo, ajuste lateral. 24 pares por caja

MUV3D-RL: Ajuste de altura hacia arriba/abajo, ajuste lateral, ajuste de inserción. 12 pares por caja

Acción: Telescópica

Configuración de la guía deslizante: No invertible

Empaque: Paquete a granel: 6 pares por caja - 4", 15", 16", 18", 20", 21" y 22" [35cm, 38cm, 41cm, 46cm, 51cm, 53cm, 56cm]

Paquete a granel: 4 pares por caja - 9", 10" y 12" [23cm, 25cm, 30cm]

Capacidad nominal

Carga: 75 lb [34kg]

Ancho máx. del cajón: Altura del cajón \leq 6" [15cm]: longitud de la guía deslizante + 10" [25cm]

Altura del cajón $>$ 6" [15cm]: longitud de la guía deslizante + 10" [25cm] o 28" [71cm] (lo que sea menor)

Altura del cajón $>$ 8" [20cm]: longitud de la guía deslizante + 10" [25cm] o 24" [53cm] (lo que sea menor)

Altura del cajón $>$ 10" [25cm]: longitud de la guía deslizante + 10" [25cm] o 21" [53cm] (lo que sea menor)

Como todas las guías deslizantes para cajones de Knap & Vogt, las MuV+ y MuV+34 están diseñadas para cumplir e incluso superar los estándares de desempeño ANSI según lo establecen la Asociación de Fabricantes de Muebles para Instituciones y Negocios (BIFMA, por sus siglas en inglés), la Asociación de Fabricantes de Sujeciones para Constructores (BHMA) y la Asociación de Fabricantes de Armarios de Cocina (KCMA).

Accesorios

MUV-RBM: Ménsula de montaje trasero (metal) para longitudes de 14" [36cm] y más

MUV-RBP: Ménsula de montaje trasero (plástico) para longitudes de 9", 10" y 12" [23cm, 25cm y 30cm]

MUV-124: Plantilla para taladrar

Sujetadores


Tornillo cabeza plana Phillips n.º 7 X 5/8" MUV-122 (guía deslizante), tornillo de cabeza plana Phillips n.º 6 X 1/2"

MUV-123 (palanca de liberación)

Garantía

Garantía de por vida limitada

Perfil



Grosor del material

MuV+: 1/2" a 5/8"
[13mm a 16mm]

MuV+34: 5/8" a 3/4"
[16mm a 19mm]

Palancas de liberación



MUV1D-RL

MUV2D-RL

MUV3D-RL




MUV1DF-RL


MUV2DF-RL

Información técnica

Instalación



Rebajo y agujero del cajón



Cálculo del ancho del cajón

Grosor del cajón	Deducir del ancho de apertura	
	MuV+	MuV+34
3/4" [19mm]	-	15/32" [12mm]
11/16" [17.5mm]	-	19/32" [15mm]
5/8" [16mm]	3/8" [10mm]	23/32" [18mm]
9/16" [14mm]	9/16" [14mm]	-
1/2" [13mm]	5/8" [16mm]	-

Ajuste de la palanca de liberación

Número de pieza	Altura	Lateral	Entrada/Salida
MUV1D-RL	+ 1/8" [3mm]	-	-
MUV2D-RL	+ 1/8" [3mm]	± 1/16" [1.5mm]	-
MUV3D-RL	+ 1/8" [3mm]	± 1/16" [1.5mm]	+ 3/32" [2.5mm]
MUV1DF-RL	+ 1/8" [3mm]	-	-
MUV2DF-RL	+ 1/8" [3mm]	± 1/16" [1.5mm]	-

Ajuste de altura





Gráfico de profundidad del cajón



Profundidad del armario	Longitud de la guía del competidor	MuV+ Longitud de la guía	Aumento de profundidad del cajón
12" [30cm]	9" [23cm]	9" [23cm]	-
12" [30cm]	-	10" [25cm]	+1" [2.5cm]
15" [38cm]	12" [30cm]	12" [30cm]	-
15" [38cm]	-	14" [36cm]	+2" [5cm]
18" [46cm]	15" [38cm]	15" [38cm]	-
18" [46cm]	-	16" [41cm]	+1" [2.5cm]
21" [53cm]	18" [46cm]	18" [46cm]	-
21" [53cm]	-	20" [51cm]	+2" [5cm]
24" [61cm]	21" [53cm]	21" [53cm]	-
24" [61cm]	-	22" [56cm]	+1" [2.5cm]

Accesorios



MUV-RBM
Ménsula de montaje trasero (metal)
Para tamaños de más de 14" [36cm]
Cant. en la caja: 12




MUV-RBP
Ménsula de montaje trasero (plástico)
Para tamaños de 9" / 10" / 12" [23cm, 25cm, 30cm]
Cant. en la caja: 8 (4 del lado derecho; 4 del lado izquierdo)

Nota: se deben bloquear los usos en marcos frontales de MuV+HD y MuV+34HD.

MUV-124

Plantilla para taladrar para la guía deslizante. Funciona con todas las guías deslizantes empotradas MuV+.
Cant. en la caja: 1



KNAPE & VOGT

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505-6026 USA
1.800.253.1561 | 616.459.3311
Fax: 877.636.3290
www.kv.com

Este y otros documentos de KV se pueden descargar en www.kv.com > Resource Library

*Knappe & Vogt se reserva el derecho a cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin aviso y se libra de la responsabilidad legal por las unidades existentes.
©2020 Knappe & Vogt. KV y el logo de KV son marcas registradas de Knappe & Vogt.*

0L2975/0120